


Resistência de frenagem CACR-KL2-40-W2000

Número de referência: 2882343

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	500
Posição de montagem	Convecção livre Vertical
Energia do impulso da resistência de frenagem em 380V	8000 Ws
Energia do impulso da resistência de frenagem em 780V	7200 Ws
Saída nos 35% do ciclo de trabalho e 20°C	2000 W
Resistência de travagem da potência nominal	800 W
Potência nominal da resistência de frenagem nos 380V	600 W
Potência nominal da resistência de frenagem nos 780V	480 W
Valor da resistência	40 Ohm
Certificado	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	2400 g
Tipo de montagem	Alternativa: Pelo orifício de passagem Através dos acessórios
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS