


Motor pas cu pas EMMS-ST-57-M-SE-G2

Numar piesa: 1370479

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 85 %
Conform cu standardul	IEC 60034
Clasa de protectie a izolatiei	B
Clasa termica in conformitate cu EN 60034-1	B
Clasa de proiectare in conformitate cu EN 60034-1	S1
Tip de protectie	IP54
Tehnologie de conectare electrica	Stecher
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Tensiune nominala de functionare CC	48 V
Moment de oprire motor	1.4 Nm
Turatie max.	1940 1/min
Unghi de avans la pas complet	1.8 grd
Toleranta unghi de avans	±5 %
Curent nominal motor	5 A
Faza constanta de tensiune	25.5 mVmin
Faza de rezistenta a infasurarii	0.25 Ohm
Faza de inductanta a infasurarii pe faza individuala (fara legatura)	0.95 mH
Moment de inertie de masa pentru rotor	0.48 kgcm ²
Momentul de inertie total de iesire	0.48 kgcm ²
Greutate produs	1200 g
Sarcina axiala admisa a arborelui	10 N
Sarcina radiala admisibila a arborelui	52 N
Traductor de pozitie a rotorului	Encoder incremental

Caracteristica	Valoare
Interfata senzorului de pozitie a rotorului	RS422 TTL canale AB TTL + index zero
Traductor de pozitie a rotorului principiu de masurare	optic
Cuplu de mentinere a franei	1 Nm