


Motor pas cu pas EMMS-ST-87-S-SB-G2

Numar piesa: 1370484

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 85 %
Conform cu standardul	IEC 60034
Clasa de protectie a izolatiei	B
Clasa termica in conformitate cu EN 60034-1	B
Clasa de proiectare in conformitate cu EN 60034-1	S1
Tip de protectie	IP54
Tehnologie de conectare electrica	Stecher
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Tensiune nominala de functionare CC	48 V
Moment de oprire motor	2.5 Nm
Turatie max.	2130 1/min
Unghi de avans la pas complet	1.8 grd
Toleranta unghi de avans	±5 %
Curent nominal motor	9.5 A
Faza constanta de tensiune	19 mVmin
Faza de rezistenta a infasurarii	0.1 Ohm
Faza de inductanta a infasurarii pe faza individuala (fara legatura)	0.45 mH
Moment de inertie de masa pentru rotor	1 kgcm ²
Momentul de inertie total de iesire	1.07 kgcm ²
Greutate produs	2350 g
Sarcina axiala admisa a arborelui	65 N
Sarcina radiala admisibila a arborelui	200 N

Caracteristica	Valoare
Cuplu de mentinere a franei	2 Nm
Tensiune de functionare CC frana	24 V
Consum de energie frana	11 W
Momentul de inertie de masa al franei	0.07 kgcm ²