

Tubo plástico espiral PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Número de referência: 533467

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
comprimento de trabalho	6 m
Diâmetro externo	12.4 mm
Comprimento do bloco	1.317 m
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	65 mm
Diâmetro interior	8 mm
Diâmetro de enrolamento	51 mm
Número de enrolamentos	53
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 bar...9 bar -13.775 psi...130.5 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...60 oC
Torque de aperto nominal	13 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	560 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2	rosca externa G3/8
Cor	Azul
Dureza da margem	A 87 +/-3 D 50 +/-3
Material roscado de conexão	Latão Niquelado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do dispositivo anti-dobra	Poliamida
Material do tubo	TPE-U(PU)