

# Ventil electromagnetic VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-2AP4-22

Numar piesa: 1491913

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                | Valoare                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structura constructiva        | Ventil cu scaun cu actionare directa                                                                                                      |
| Tip de actionare              | electric                                                                                                                                  |
| Principiul de etansare        | slab                                                                                                                                      |
| Pozitie de instalare          | orice                                                                                                                                     |
| Tipul de montare              | Instalarea liniei                                                                                                                         |
| Conectare armatura            | G1/8                                                                                                                                      |
| Conector electric             | Forma A<br>Stecker<br>conform EN 175301-803<br>design patrat                                                                              |
| Latimea nominala              | 2.5 mm                                                                                                                                    |
| Funcție de ventil             | 2/2 monostabil inchis                                                                                                                     |
| Actionare manuala             | fara                                                                                                                                      |
| Directia de curgere           | nu este reversibil                                                                                                                        |
| Mediu                         | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte<br>Ulei mineral<br>Apa<br>lichide neutre<br>alte medii de curgere, la cerere |
| Presiune nominala armatura PN | 100                                                                                                                                       |
| Diferenta de presiune         | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi                                                                                                                   |
| Caracteristici bobina         | 110 V CA: 50/60 Hz, putere de pornire 19,0 VA, putere de mentinere 16,0 VA                                                                |
| Clasa de izolare              | F                                                                                                                                         |
| Fluctuatii de tensiune admise | +/- 10 %                                                                                                                                  |
| Ciclu de lucru                | 100%                                                                                                                                      |

| Caracteristica                                       | Valoare                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tip de revenire                                      | arc mecanic                                                |
| Tipul de comanda                                     | direct                                                     |
| Presiune mediu                                       | 0 MPa...2.2 MPa<br>0 bar...22 bar<br>0 psi...319 psi       |
| Vascozitate max.                                     | 22 mm <sup>2</sup> /s                                      |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...80 °C                                             |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...35 °C                                             |
| Rata de scurgere in conformitate cu EN 12266-1       | A                                                          |
| Debit Kv                                             | 0.16 m <sup>3</sup> /h                                     |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 170 l/min                                                  |
| Timp de comutare pornit                              | 20 ms                                                      |
| Timp de comutare oprit                               | 18 ms                                                      |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                               |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364 zona III                                         |
| Material carcasa                                     | Alama turnata                                              |
| Cod material carcasa                                 | CW617N                                                     |
| Material garnituri                                   | FPM                                                        |
| Greutate produs                                      | 550 g                                                      |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)     | conform Directivei UE privind joasa tensiune               |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)   | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice |
| Tip de protectie                                     | IP65                                                       |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 1 - stres redus la coroziune                               |