

Módulo de derivação MS4-FRM-1/4-I

Número de referência: 536966

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Módulo de derivação Com função de retenção
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Taxa de fluxo nominal padrão na direção do fluxo principal 1 -> 2	1750 l/min
Saída da taxa do fluxo nominal padrão em cima	500 l/min
Saída da taxa de fluxo nominal padrão na base	500 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	160 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido