


Lubrificante MS12-LOE-G-U

Número de referência: 537156

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/-5º
Construção	Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional
Capacidade de óleo máx.	1500 cm ³
Proteção da bacia	Integrado como bacia metálica
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante	400 l/min
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	20000 l/min...22000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Temperatura do meio	0 oC...60 oC
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	6500 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Com suporte de montagem
Conexão pneumática 1	Interno
Conexão pneumática 2	Interno
Material da tampa	PA
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada