


Válvula de arranque suave MS12-DE-G-V24

Número de referência: 541498

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de escape de ar	Estrangulável
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Acionamento manual auxiliar	Detenção Sem detenção
Construção	Assento axial
Método de reposição	Mola mecânica
Tipo de controle	Pilotado
Conexão da alimentação de ar de piloto	Interno
Direção de fluxo	Não reversível
Função da válvula	2/2
Indicação da posição de comutação	Com acessórios
Pressão operacional	3 bar...16 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Ciclo de funcionamento	100%
Características da bobina	24V CC: 8,4W 42V CA: 50 Hz, potência de tração 14,0 VA, resistência ao arranque 10,0 VA 42V CA: 60 Hz, potência de tração 12,0 VA, resistência ao arranque 7,0 VA
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...50 oC
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...50 oC
Peso do produto	3800 g
Ligação elétrica	De acordo com EN 175301-803 Formato quadrado
Indicador de estado do sinal	Através dos acessórios
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	Módulo do coletor

Característica	Valor
Conexão pneumática 2	Módulo do coletor
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido