

Interface elétrica CPVSC1-AE16-CPI

Número de referência: 541975

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	52 mm
Altura	40 mm
Comprimento	70 mm
Interface do barramento de campo	M9, 5 pinos, tomada e ficha
Diagnóstico específico do dispositivo	Subtensão do coletor da válvula
Tipos de comunicação	Barramento de campo CP
N.º máx. de bobinas solenoide	16
Parametrização	Parametrização através do protocolo CP
Proteção contra inversão da polaridade	Para todas as conexões de tensão operacional elétricas
Protocolo	Barramento de campo CP
Consumo de corrente na tensão operacional nominal de carga	Depende do tipo de válvula pneumática e da quantidade de válvulas pneumáticas
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	Eletrônica: <= 100 mA
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...50 oC
Humidade relativa	90% a 50°C Não condensante
Proteção contra contactos diretos e indiretos	PELV
Nível de proteção	IP20 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Peso do produto	150 g
Ecrã LED (específico do barramento)	CP: barramento de campo CP
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Material da caixa	Reforçado com PA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS