


Unitate liniara SLE-50- -KF-A

Numar piesa: 150921

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	10 mm...500 mm
Ø piston	50 mm
Modul de functionare a unitatii de actionare	Jug
Amortizare	Amortizor de socuri, caracteristica dura
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate pentru senzori inductivi
Presiune de lucru	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	990 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	1178 N
Masa mobila la cursa de 0 mm	3600 g
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	77 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	9200 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	125 g
Conexiune pneumatica	G1/4
Material capac	Aluminiu turnat
Material garnituri	PA
Material carcasa	Aluminiu turnat
Material tija de piston	otel aliaj inalt
Material teava cilindru	Aliaj de aluminiu forjat