


# Ventil pneumatic JD-5/2-D-2-C

Numar piesa: 151847

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | 5/2 bistabil-dominant                                                                     |
| Tip de acționare                                     | pneumatic                                                                                 |
| Latime                                               | 54 mm                                                                                     |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 2300 l/min                                                                                |
| Racord pneumatic de lucru                            | Dimensiunea plăcii de racordare 2 conform ISO 5599-1 G3/8                                 |
| Presiune de lucru                                    | -0.09 MPa...1.6 MPa<br>-0.9 bar...16 bar                                                  |
| Structura constructivă                               | piston-glisant                                                                            |
| Autorizare                                           | UL - Recunoscut (OL)                                                                      |
| Latimea nominală                                     | 11.5 mm                                                                                   |
| Dimensiune grila                                     | 56 mm                                                                                     |
| Funcția de evacuare a aerului                        | droselizabil                                                                              |
| Principiul de etansare                               | slab                                                                                      |
| Poziție de instalare                                 | orice                                                                                     |
| Conform cu standardul                                | ISO 5599-1                                                                                |
| Acționare manuală                                    | fara                                                                                      |
| Cod ISO                                              | 203                                                                                       |
| Tipul de comandă                                     | direct                                                                                    |
| Directia de curgere                                  | reversibil                                                                                |
| Suprapunere                                          | suprapunere pozitiva                                                                      |
| Presiunea de control                                 | 2 bar...16 bar                                                                            |
| Timp de comutare                                     | 8 ms                                                                                      |
| Timp de comutare la (dominant)                       | 8 ms                                                                                      |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                             |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comandă          | Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)                        |
| Rezistența la vibrații                               | Testul aplicației de transport cu grad de înclinare 1 conform FN 942017-4 și EN 60068-2-6 |
| Rezistența la socuri                                 | Test de soc cu grad de înclinare 2 conform FN 942017-5 și EN 60068-2-27                   |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                         |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                                                            |

| Caracteristica              | Valoare                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nivel de presiune acustica  | 85 dB(A)                                                 |
| Mediu de comanda            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Temperatura ambianta        | -10 °C...60 °C                                           |
| Greutate produs             | 550 g                                                    |
| Tipul de montare            | pe placa de racordare<br>cu orificiu de trecere si surub |
| Conexiune aer de control 12 | Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1     |
| Conexiune aer de control 14 | Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1     |
| Conector pneumatic 1        | Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1     |
| Conexiune pneumatica 2      | Dimensiune placa de racordare 2 conform ISO 5599-1       |
| Conector pneumatic 3        | Dimensiune placa de racordare 2 conform ISO 5599-1       |
| Conexiune pneumatica 4      | Dimensiune placa de racordare 2 conform ISO 5599-1       |
| Conexiune pneumatica 5      | Dimensiune placa de racordare 2 conform ISO 5599-1       |
| Nota privind materialele    | Conform RoHS                                             |
| Material garnituri          | HNBR<br>NBR                                              |
| Material carcasa            | Aluminiu turnat sub presiune                             |