

Garra de três pontos HGDT-40-A-F

Número de referência: 560183

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Curso por mordente	3 mm
Intercâmbio máximo	0.2 mm
Folga angular máx. do mordente ax, ay	0.1 deg
Folga máx. do mordente Sz	0.05 mm
Simetria rotacional	0.2 mm
Precisão de repetição da garra	0.03 mm
Número de mordentes	3
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Função da garra	3 pontos
Construção	Atuador cuneiforme Sequência de movimentos conduzida pela força
Deteção de posição	Através do sensor de proximidade
Força de aderência total em 6 bar, abertura	1101 N
Força de aderência total em 6 bar, fecho	990 N
Pressão operacional	3 bar...8 bar
Pressão operacional para ar de vedação	0 bar...0.5 bar
Frequência máx. de operação da garra pneumática	4 Hz
Tempo de abertura mín. em 6 bar	48 ms
Tempo mín. de fecho em 6 bar	49 ms
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Força de aderência por mordente em 6 bar, abertura	367 N
Força de aderência por mordente a 6 bar, fecho	330 N
Momento de inércia	4.37 kgcm ²
Força máxima no mordente Fz, estático	800 N
Torque máximo no mordente Mx, estático	30 Nm

Característica	Valor
Torque máximo no mordente My, estático	20 Nm
Torque máximo no mordente Mz, estático	25 Nm
Intervalo de relubrificação dos elementos guia	5 MioCyc
Carga máx. por dedo de aderência externo	70 g
Peso do produto	712 g
Tipo de montagem	Alternativa: Com orifício de passagem e parafuso de aperto Com rosca fêmea e parafuso de aperto
Conexão pneumática para ar de vedação	M5
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Aço inoxidável de liga alta
Material da caixa	Liga de alumínio forjada Revestido com COMPCOTE
Material do mordente	Aço, temperado