

Eixo com corrente dentada ELGG-TB-...-35- -

Número de referência: 571058

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro efetivo do pinhão de ataque	18.46 mm
Curso de trabalho	50 mm...700 mm
Tamanho	35
Estiragem da corrente dentada	0.094 %
Passo da correia dentada	2 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do mancal liso Guia do rolamento de esferas recirculante
Construção	Eixo linear eletromecânico Com correia dentada
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Aceleração máx.	50 m/s ²
Velocidade máxima	1 m/s...3 m/s
Precisão de repetição	±0,1 mm
Ciclo de funcionamento	100%
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-10 oC...50 oC
2º momento da área Iy	3770 mm ⁴
2º momento da área Iz	4190 mm ⁴
Torque de acionamento máx.	0.46 Nm
Força máx. Fy	50 N
Força máx. Fz	50 N
Resistência sem carga máx. a mudança de marcha	10.8 N
Força de alimentação máx. Fx	50 N
Acionamento de torque sem carga	0.1 Nm
Momento de inércia JH por metro de curso	0.0026 kgcm ²
Momento de inércia JL por kg de carga útil	0.85 kgcm ²
Alimentação constante	58 mm/r
Vida útil de referência	2500 km
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	0.31 g

Característica	Valor
Peso básico com curso de 0 mm	1870 g
Peso adicional por curso de 10 mm	49 g
Material do perfil	Liga de alumínio forjada Anodizado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa do atuador	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material da polia de correia	Aço inoxidável de liga alta
Material da calha	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material do componente de fixação da correia dentada	Liga cobre-berílio
Material da correia dentada	Policloropreno com corda de vidro e revestimento de nylon