

# Cilindru compact AEVU-100- -P-A-S6

Numar piesa: 156259

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                             | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cursa                                                      | 1 mm...25 mm                                                       |
| Ø piston                                                   | 100 mm                                                             |
| Amortizare                                                 | inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti                 |
| Pozitie de instalare                                       | orice                                                              |
| Mod de functionare                                         | cu apasare<br>cu simpla actiune                                    |
| Capatul tijei pistonului                                   | Filet interior                                                     |
| Structura constructiva                                     | Piston<br>Tija de piston                                           |
| Detectarea pozitiei                                        | pentru senzor de proximitate                                       |
| Variante                                                   | Garnituri termorezistente max. 120 °C                              |
| Presiune de lucru                                          | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar<br>8.7 psi...145 psi          |
| Mediu de operare                                           | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                       | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambianta                                       | 0 °C...120 °C                                                      |
| Energia de impact in pozitii de capat                      | 1 J                                                                |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 4516 N                                                             |
| Masa mobila la cursa de 0 mm                               | 614 g                                                              |
| Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm   | 38 g                                                               |
| Greutate de baza la o cursa de 0 mm                        | 2797 g                                                             |
| Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm                    | 177 g                                                              |
| Tipul de montare                                           | optional:<br>cu orificiu de trecere<br>cu accesorii                |
| Conexiune pneumatica                                       | G1/4                                                               |
| Material suruburi cu brida                                 | Otel galvanizat                                                    |
| Material capac                                             | Aliaj de aluminiu forjat                                           |
| Material garnituri dinamice                                | FPM                                                                |
| Material tija de piston                                    | otel aliaj inalt                                                   |

| Caracteristica          | Valoare                  |
|-------------------------|--------------------------|
| Material teava cilindru | Aliaj de aluminiu forjat |