

# Multi conectores KSV-32-B

Número de referência: 7560

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura nominal                        | 4 mm                                                                                              |
| Pressão operacional                    | -0.95 bar...16 bar                                                                                |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Peso do produto                        | 374 g                                                                                             |
| Conexões máx.                          | 32                                                                                                |
| Conexão pneumática                     | PK-2<br>PK-3<br>PK-4                                                                              |
| Cor                                    | Cinza                                                                                             |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |