

Interfata electrica CPV10-GE-PT-8

Numar piesa: 1565761

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	71 mm x 110 mm x 38,25 mm
Diagnoza	Subtensiune alimentare de sarcina
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	8
Protectie la polaritate inversa	pentru tensiunea de operare
Rata baud	38,4 kbit/s, 230,4 kbit/s
Domeniu de tensiune de functionare CC electronica/senzori	18 V...30 V
Intervalul de tensiune de functionare CC tensiunea de sarcina	21.6 V...26.4 V
Consum de curent intrinsec la tensiunea de sarcina	700 mA
Consum de curent intrinsec la tensiunea de functionare	35 mA
Tensiune nominala de operare tensiune de sarcina CC	24 V
Tensiune sarcina nominala CC	24 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Protocol	I-Port IO-Link®
Categorie ATEX pentru gaz	II 3G
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex ec IIC Gc X
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Gc (GB)
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX)
Semnul KC	KC-EMV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	93 % fara condensare
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	200 g
IO-Link®, Connection technology	Dispozitiv cu 5 pini
IO-Link®, versiune de protocol	Dispozitiv V 1.0
IO-Link®, mod de comunicare	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)

Caracteristica	Valoare
IO-Link®, Port class	B
IO-Link®, numar de porturi	1
IO-Link®, latimea datelor de proces OUT	2 octeti
IO-Link®, timp de ciclu minim	Dispozitiv 3,2 ms
Afisaj LED specific magistralei	1x starea de comunicare
Afisaj LED, specific produsului	16x starea ventilului
Material capac	PA
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu PA
Material bucsa filetata	Alama
Nota privind materialele	Conform RoHS