


# Válvula solenoide VUVS-LT30-M52-MD-G38-F8-1C1

Número de referência: 8036688

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 5/2, monoestável                                      |
| Tipo de atuação                                                    | Elétrico                                              |
| Tamanho da válvula                                                 | 31 mm                                                 |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 1800 l/min                                            |
| Porta de trabalho pneumática                                       | G3/8                                                  |
| Tensão de funcionamento                                            | 24 V DC                                               |
| Pressão operacional                                                | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar                  |
| Construção                                                         | Assento axial                                         |
| Método de reposição                                                | Mola mecânica                                         |
| Certificado                                                        | c UL us - Recognized (OL)                             |
| Nível de proteção                                                  | IP65<br>Com conector fêmea<br>De acordo com IEC 60529 |
| Largura nominal                                                    | 8.1 mm                                                |
| Função de escape de ar                                             | Estrangulável                                         |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                                 |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                           |
| Acionamento manual auxiliar                                        | Detenção<br>Sem detenção                              |
| Tipo de controlo                                                   | Pilotado                                              |
| Conexão da alimentação de ar de piloto                             | Interno                                               |
| Direção de fluxo                                                   | Não reversível                                        |
| Sobreposição                                                       | Sobreposição negativa                                 |
| Valor b                                                            | 0.3                                                   |
| Valor C                                                            | 9.9 l/sbar                                            |
| Desligar tempo de comutação                                        | 26 ms                                                 |
| Ligar o tempo de comutação                                         | 17 ms                                                 |
| Ciclo de funcionamento                                             | 100%                                                  |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0                           | 2000 µs                                               |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1                           | 3600 µs                                               |
| Características da bobina                                          | 24V CC: 3,3W                                          |

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flutuações permissíveis da tensão      | +/- 10 %                                                                                          |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Resistência à vibração                 | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6   |
| Resistência a choques                  | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27                |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Classe de sala limpa                   | Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1                                                        |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Meio de controlo                       | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Peso do produto                        | 486 g                                                                                             |
| Ligação elétrica                       | Tipo C<br>De acordo com EN 175301-803                                                             |
| Tipo de montagem                       | Alternativa:<br>No guia do coletor<br>Pelo orifício de passagem                                   |
| Conexão para orifício de ventilação    | Não canalizado                                                                                    |
| Conexão do escape de ar piloto 84      | M5                                                                                                |
| Conexão pneumática 1                   | G3/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 2                   | G3/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 3                   | G3/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 4                   | G3/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 5                   | G3/8                                                                                              |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material de vedações                   | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)                                                                          |
| Material da caixa                      | Alumínio injectado e pintado                                                                      |
| Material da calha do pistão            | POM                                                                                               |
| Material dos parafusos                 | Aço, galvanizado                                                                                  |