

# Placa de alimentação VABF-S1-1-P1A11-G12

Número de referência: 8037655

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura                                | 44 mm                                                                                             |
| Função de escape de ar                 | Estrangulável                                                                                     |
| De acordo com a norma                  | ISO 5599-1                                                                                        |
| N.º máx. de posições da válvula        | 1                                                                                                 |
| Pressão operacional                    | -0.09 MPa...1.6 MPa<br>-0.9 bar...16 bar                                                          |
| Adequabilidade para vácuo              | sim                                                                                               |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                    |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura de armazenamento           | -20 oC...60 oC                                                                                    |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...50 oC                                                                                    |
| Meio de controlo                       | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...50 oC                                                                                    |
| Peso do produto                        | 660 g                                                                                             |
| Conexão pneumática 1                   | G1/2                                                                                              |
| Conexão pneumática 3                   | G1/2                                                                                              |
| Conexão pneumática 5                   | G1/2                                                                                              |
| Material da placa de escape            | Liga de alumínio forjada                                                                          |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da placa de alimentação       | Alumínio fundido                                                                                  |