



Eixo com corrente dentada ELGC-TB-KF-80-1200

Número de referência: 8062792

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro efetivo do pinhão de ataque	33.42 mm
Curso de trabalho	1200 mm
Tamanho	80
Curso reserva	0 mm
Passo da correia dentada	3 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do rolamento de esferas recirculante
Construção	Eixo linear eletromecânico Com correia dentada
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Deteção de posição	Através do sensor de proximidade Para sensores indutivos
Aceleração máx.	15 m/s ²
Velocidade máxima	1.5 m/s
Precisão de repetição	±0,1 mm
Ciclo de funcionamento	100%
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Adequação para a produção de baterias de iões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Classe 7 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Energia de impacto nas posições finais	0.75 mJ
Observação sobre a energia de impacto nas posições finais	À velocidade máxima do curso de referência de 0,01 m/s
2º momento da área Iy	1370000 mm ⁴
2º momento da área Iz	1660000 mm ⁴
Torque de acionamento máx.	4.178 Nm
Força máx. Fy	5543 N
Força máx. Fz	5543 N
Força "Fy" máxima eixo total	900 N

Característica	Valor
Força "Fz" máxima eixo total	2700 N
Fy com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva da guia)	20400 N
Fz com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva do guia)	20400 N
Resistência sem carga máx. a mudança de marcha	24.7 N
Mx torque máximo	59.8 Nm
Torque máx. My	56.2 Nm
Torque máx. Mz	56.2 Nm
Binário máximo "Mx" eixo total	59.8 Nm
Binário máximo "My" eixo total	56.2 Nm
Binário máximo "MZ" eixo total	56.2 Nm
Mx com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva do guia)	220 Nm
My com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva da guia)	207 Nm
Mz com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva do guia)	207 Nm
Distância entre a superfície do guia e o centro do guia	72.5 mm
Força de alimentação máx. Fx	250 N
Acionamento de torque sem carga	0.413 Nm
Momento torcional da inércia It	90500 mm ⁴
Momento de inércia JH por metro de curso	0.1927 kgcm ²
Momento de inércia JL por kg de carga útil	2.793 kgcm ²
Momento de inércia JO	2.912 kgcm ²
Alimentação constante	105 mm/r
Vida útil de referência	5000 km
Intervalo de manutenção	Lubrificação permanente
Mobilidade da carga	901 g
Peso da calha	272 g
Peso do produto	12240 g
Peso básico com curso de 0 mm	3500 g
Peso adicional por curso de 10 mm	73 g
Desvio dinâmico (carga movida)	0,05% do comprimento do eixo, 0,5 mm no máximo
Deformação estática (carga em paralisação)	0,1% do comprimento do eixo
Código da interface, atuador	T46
Material dos tampões finais	Alumínio injectado e pintado
Material do perfil	Liga de alumínio anodizado forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da fita da tampa	Fita de aço inoxidável
Material da tampa do atuador	Alumínio injectado e pintado
Material da guia da calha	Aço
Material do trilho do guia	Aço
Material da polia de correia	Aço inoxidável de liga alta
Material da calha	Alumínio fundido
Material da correia dentada	Policloropreno ou borracha nitrílica (NBR) com reforço de cordão de vidro e revestimento de nylon