


Gerador de vácuo OVTL

Número de referência: 8103599

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal com efusor Laval	0.45 mm...0.95 mm
Dimensão da largura	10 mm...15 mm
Desenho do silenciador	Aberto
Número de posições do dispositivo	2 ...8
Posição de montagem	Qualquer um
Características do ejetor	Taxa de sucção elevada Alto nível de vácuo Padrão
Grau de filtração	40 µm
Acionamento manual auxiliar	Sem detenção
Função integrada	Impulso do ejetor elétrico Restritor de fluxo Sensor de pressão Transmissor de pressão Válvula de ligar/desligar, elétrica Filtro Silenciador aberto
Construção	Para a posição de conexão em ambos os lados Para a posição de conexão na lateral
Função do elemento de comutação	Contacto N/C ou N/O, comutável
Função de comutação	Livremente programável
Função da válvula	Fechado
Tipo de ecrã	Indicador LED 2 dígitos
Pressão de funcionamento para a taxa de sucção máx.	3 bar...6 bar
Pressão operacional	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar 29 psi...101.5 psi
Pressão operacional para o vácuo máx.	3.8 bar...4.5 bar
Vácuo máx.	89 %...92 %
Pressão operacional nominal	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Taxa de sucção máx. relativa à atmosfera	4 l/min...45 l/min
Tempo de fornecimento de ar à pressão operacional nominal com impulso de ejeção	0.4 s...2 s

Característica	Valor
Saída analógica	0 - 10V 1 - 5V
Faixa da tensão de operação CC	21.6 V...26.4 V
Ciclo de funcionamento	100%
Saída da alternância	PNP/NPN, comutável
Características da bobina	24V CC: 1,28W 24V CC: 1,0W
Certificado	c UL us - Listed (OL)
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 oC...50 oC
Nível de ruído na pressão operacional nominal	52 dB(A)...68 dB(A)
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Peso do produto	118 g...890 g
Faixa de tensão operacional, sensor CC	10 V...30 V
Faixa de medição de pressão	-0.1 MPa...0 MPa -1 bar...0 bar -14.5 psi...0 psi
Ligação elétrica, entrada, função	Impulso de ejeção Gerador de vácuo
Ligação elétrica, entrada, tipo de conexão	2x conector
Ligação elétrica, entrada, tecnologia de conexão	Padrão de conexão H
Ligação elétrica, entrada, número de pinos/fios	2
Ligação elétrica, entrada, tipo de montagem	Fecho com mosquetão
Ligação elétrica, saída, função	Sensor
Ligação elétrica, saída, tipo de conexão	Cabo
Ligação elétrica, saída, tecnologia de conexão	Extremidade aberta
Ligação elétrica, saída, número de pinos/fios	3
Característica do cabo	com aptidão para cadeias de energia
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,1 mm
Comprimento do cabo	2.5 m
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	Rosca interna G1/8 Para tubos de diâmetro externo 6 mm Para tubos de diâmetro externo 8 mm
Conexão pneumática 3	Para tubos de diâmetro externo 4 mm Para tubos com diâmetro externo de 6 mm Silenciador aberto
Conexão de vácuo	Para tubos com diâmetro externo de 3 mm Para tubos de diâmetro externo 4 mm Para tubos de diâmetro externo 6 mm
Cor da bainha do cabo	Cinza
Material roscado de conexão	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada
Material de vedações	NBR
Material do bico do coletor	POM
Material do filtro	POM
Material da caixa	Reforçado com PA
Material dos pinos ocios	Liga de alumínio forjada
Material do parafuso de ajuste	Aço

Característica	Valor
Material do silenciador	Reforçado com PA
Material dos parafusos	Aço
Material do bico de jato	Liga de alumínio forjada
Material do conector	Latão niquelado