

Cilindro tipo panqueca DPCA-...-...-1/2"- -

Número de referência: 8104871

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0.0625 in...4 in
Diâmetro do pistão	1/2"
Rosca da biela	8-32 UNC-2B 8-32 UNC-2A
Amortecimento	Sem amortecimento Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades Anéis/placas amortecedoras elásticas, frente Anéis/almofadas de amortecimento elástico, atrás
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação Arranque Atuação simples Tração
Extremidade da biela	Rosca macho Rosca fêmea
Construção	Pistão Biela Tambor do cilindro
Deteção de posição	Através do sensor de proximidade
Variantes	Aumento da resistência química Passagem da haste Passagem, haste oca Guia do pistão PTFE adicional
Pressão operacional	15 psi...150 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-25.6 oF...250 oF
Peso do produto	0.08 lb...0.46 lb
Tipo de montagem	Alternativa: Com pé da biela giratório no tampão final em rotação de 90º Com pé da biela giratório no tampão final Com garfo articulado no tampão final com rotação de 90º Com garfo articulado no tampão final Pelo orifício de passagem Através dos acessórios

Característica	Valor
Conexão pneumática	Rosca fêmea M5 Rosca interior 10-32 UNF-2B
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio forjada
Material de vedações dinâmicas	FPM NBR
Material da biela	Aço de alta liga
Material do tambor do cilindro	Liga de alumínio forjada