



Garra paralela DHPC-32-A-B-2

Número de referência: 8116886

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Curso por mordente	11 mm
Intercâmbio máximo	0.2 mm
Folga angular máx. do mordente ax, ay	0 deg
Folga máx. do mordente Sz	0 mm
Simetria rotacional	0.2 mm
Precisão de repetição da garra	0.02 mm
Número de mordentes	2
Sistema de acionamento	Pneumática
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Função da garra	Paralelo
Retenção de força de aderência	Sem
Construção	Direção da conexão para baixo Tipo de montagem plana para dedos da garra Alavanca Sequência de movimentos conduzida pela força
Guia	Guia esférica
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Variantes	Metais com cobre, zinco ou níquel como principais constituintes não são utilizados. As exceções são o níquel no aço, nas superfícies níqueladas quimicamente, nas placas de circuito impresso, nos cabos, nos conectores elétricos e nas bobinas.
Pressão operacional	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Frequência máx. de operação da garra pneumática	1 Hz
Tempo de abertura mín. em 6 bar	114 ms
Tempo mín. de fecho em 6 bar	107 ms
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L

Característica	Valor
Adequação para a produção de baterias de íons de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de aderência total em 6 bar, abertura	493.7 N
Força de aderência total em 6 bar, fecho	442.6 N
Força de aderência por mordente em 6 bar, abertura	246.9 N
Força de aderência por mordente a 6 bar, fecho	221.3 N
Momento de inércia	5.51 kgcm ²
Força máxima no mordente Fz, estático	246.8 N
Torque máximo no mordente Mx, estático	10.9 Nm
Torque máximo no mordente My, estático	6.29 Nm
Torque máximo no mordente Mz, estático	6.29 Nm
Peso do produto	774 g
Tipo de montagem	Alternativa: Montagem direta por orifício de passagem Montagem direta através da rosca Na estrutura de montagem Com orifício de passagem e parafuso de aperto Com rosca fêmea e parafuso de aperto
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio anodizado
Material do mordente	Aço inoxidável de liga alta