


Válvula-piloto
MGXDH-3/2-1.2-110AC-KS
Número de referência: 8118343

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, fechadas, monoestáveis
Tipo de atuação	Elétrico
Pressão operacional	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Construção	Válvula de fecho
Método de reposição	Mola mecânica
Autoridade emissora do certificado	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex db IIC T6...T3 Gb
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	Ex tb IIIC T85°C Db
Ex-temperatura ambiente	-65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3
Nível de proteção	IP66
Acionamento manual auxiliar	Detenção
Direção de fluxo	Não reversível
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Características da bobina	110 V AC: 50/60 Hz, potência de arranque de 79,5 VA, potência de retenção de 3,8 VA
Flutuações permissíveis da frequência	+/- 10%
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controle	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Tipo de montagem	CNOMO
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS