

Fus oscilant CRZNG-50

Numar piesa: 161854

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	50
Pe baza standardului	ISO 15552
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 1% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac exceptie placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii electrici si bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 5% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac exceptie, placile cu circuite imprimate, cabluri, conectori electrici si bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru, zinc sau nichel in masa sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Sarcina admisibila maxima	2.5 kN
Greutate produs	473 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat