


# Cilindru cu piston dublu DPZ-20-50-P-A-KF

Numar piesa: 162064

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                              | Valoare                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cursa                                                       | 50 mm                                                              |
| Intervalul reglabil al pozitiei finale/lungime              | 10 mm                                                              |
| Ø piston                                                    | 20 mm                                                              |
| Modul de functionare a unitatii de actionare                | Jug                                                                |
| Amortizare                                                  | inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti                 |
| Pozitie de instalare                                        | orice                                                              |
| Ghidaj                                                      | Ghidaj cu bile de recirculare                                      |
| Structura constructiva                                      | Ghidaj                                                             |
| Detectarea pozitiei                                         | pentru senzor de proximitate                                       |
| Presiune de lucru                                           | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                  |
| Mod de functionare                                          | cu dubla actiune                                                   |
| Mediu de operare                                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                 | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                        | 0 - nu este afectat de coroziune                                   |
| Conformitatea LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambianta                                        | -20 °C...80 °C                                                     |
| Energia de impact in pozitii de capat                       | 0.2 Nm                                                             |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 282 N                                                              |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 376 N                                                              |
| Racorduri alternative                                       | vezi desenul produsului                                            |
| Conexiune pneumatica                                        | M5                                                                 |
| Material capac                                              | Aliaj de aluminiu forjat                                           |
| Material garnituri                                          | NBR                                                                |
| Material carcasa                                            | Aliaj de aluminiu forjat                                           |
| Material tija de piston                                     | Otel de cementare                                                  |