

Cilindro duplo DGTZ-GF-16- -J-T-P-A

Número de referência: 8150887

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Limite de curso mín. (rígido)	101 mm
Curso	101 mm...200 mm
Limite máx. do curso (rígido)	200 mm
Faixa/comprimento da posição final ajustável	10 mm
Diâmetro do pistão	16 mm
Modo operacional do eixo motor	Dois elementos de fixação
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do mancal liso
Construção	Guia
Deteção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	0.12 MPa...0.8 MPa 1.2 bar...8 bar
Modo de funcionamento	Dupla ação
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Classe de sala limpa	Classe 5 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Energia de impacto nas posições finais	0.15 Nm
Carga útil máx. enquanto função do curso na distância definida xs	10.7 N...11.3 N
Força teórica em 6 bar, retração	181 N
Força teórica em 6 bar, avanço	181 N
Mobilidade da carga	293 g...453 g
Carga de movimento em curso de 0 mm	133 g
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	16 g
Peso do produto	767 g...1070 g
Peso básico com curso de 0 mm	370 g
Peso adicional por curso de 10 mm	35 g
Conexão pneumática	M5

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio forjada
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta