

Filtru
LF-3/8-D-5M-MINI-A
 Numar piesa: 162620

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Seria	D
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	5 µm
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	Filtru sinterizat cu separator centrifugal
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1100 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	250 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material filtru	PE
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC