


# Cilindru oscilant DSM-T-63-270-P-FW-A-B

Numar piesa: 1145117

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	63
Unghiul de amortizare	2 grd
Domeniu de reglaj unghi de pivotare	0 grd...270 grd
Unghi de pivotare	0 grd...270 grd
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Reglare fina	-6 grd
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Frecventa max. de oscilatie la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	1.6 Hz
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Forta axiala max.	500 N
Forta radiala max.	500 N
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	80 Nm
Moment de inertie admisibil al masei	0.15 kgm <sup>2</sup>
Greutate produs	6980 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material arbore de actionare	Otel nichelat
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat