


Cilindru oscilant DSM-T-16-270-FW-A-B

Numar piesa: 1145129

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16
Unghi de pivotare	0 grd...270 grd
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar
Frecventa max. de oscilatie la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	2 Hz
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Fora axiala max.	30 N
Fora radiala max.	75 N
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	5 Nm
Greutate produs	630 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material arbore de actionare	Otel nichelat
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat