

# Cilindru hidraulic franare DYHR-16-40-Y5

Numar piesa: 1155691

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                          | Valoare                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensiune                              | 16                              |
| Cursa                                   | 40 mm                           |
| Amortizare                              | reglabil                        |
| Pozitie de instalare                    | orice                           |
| Mod de functionare                      | cu apasare<br>cu simpla actiune |
| Detectarea pozitiei                     | fara                            |
| Viteza max. de impact                   | 0.3 m/s                         |
| Viteza de avans                         | 0.2 mm/s...100 mm/s             |
| Timp de resetare la temperatura camerei | 0.8 s                           |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK    | 1 - stres redus la coroziune    |
| Conformitatea LABS                      | VDMA24364-B2-L                  |
| Temperatura ambianta                    | 0 °C...80 °C                    |
| Forta max. de ridicare                  | 1600 N                          |
| Consumul max. de energie pe cursa       | 64 J                            |
| Consum max. de energie pe ora           | 100000 J                        |
| Presiune de alimentare min.             | 160 N                           |
| Presiune de alimentare max.             | 1600 N                          |
| Energie reziduala max.                  | 0.16 J                          |
| Forta de restabilire                    | 5.4 N                           |
| Greutate produs                         | 255 g                           |
| Tipul de montare                        | cu piulita de blocare           |
| Nota privind materialele                | Conform RoHS                    |
| Material garnituri                      | NBR                             |
| Material carcasa                        | Otel<br>galvanizat              |
| Material tija de piston                 | intarit<br>otel aliaj inalt     |