


Gripper paralel DHPS-10-A-NO

Numar piesa: 1254041

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	10
Cursa per bac de gripper	3 mm
Exactitate de schimb max.	0.2 mm
Joc unghiular max. al bacului de prindere ax, ay	0.5 grd
Distanta max. dintre bacurile de prindere Sz	0.02 mm
Simetrie rotatională	0.2 mm
Precizie de repetare gripper	0.02 mm
Numar de bacuri de gripper	2
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Funcție gripper	Paralelă
Dispozitiv de siguranta a fortei de prindere	la deschidere
Structura constructiva	Parghie secventa de miscare in forta
Ghidaj	Ghidaj de alunecare
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar 58 psi...116 psi
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	4 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	19 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	30 ms
Masa max. per bac de gripper extern	60 g
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 5% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Momentul de inertie al masei	0.082 kgcm ²
Fora max. la bacul de prindere Fz static	60 N

Caracteristica	Valoare
Moment max. la bacul de prindere Mx static	3 Nm
Moment max. la bacul de prindere My static	3 Nm
Moment max. la bacul de prindere Mz static	3 Nm
Interval de lubrifiere ulterioara, elemente de ghidare	10 mil cicl
Greutate produs	68 g
Tipul de montare	cu filet interior si bucsa de centrare cu orificiu de trecere si bucsa de centrare optional:
Conexiune pneumatica	M3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material obturator	PA
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat dur
Material bacuri de gripper	otel inoxidabil aliaj inalt