

## Conector rapid tip T QSMT-6-100

Numar piesa: 130783

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Mini                                                                |
| Latimea nominala                                        | 3.4 mm                                                              |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                               |
| Design                                                  | In forma de T                                                       |
| Unitate de ambalare                                     | 100                                                                 |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull                                                |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                                        |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...80 °C                                                      |
| Greutate produs                                         | 5.3 g                                                               |
| Numar iesiri                                            | 2                                                                   |
| Numar cabluri de alimentare                             | 1                                                                   |
| Conector pneumatic 1                                    | pentru furtun cu Ø exterior 6 mm                                    |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 6 mm                                    |
| Inel de eliberare de culoare                            | albastru                                                            |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                        |
| Material carcasa                                        | PBT                                                                 |
| Material inel detasabil                                 | POM                                                                 |
| Material garnitura furtun                               | NBR                                                                 |
| Material segment de prindere a furtunului               | otel inoxidabil aliaj inalt                                         |