

Ventil on/off HEE-3/8-D-MINI-24

Numar piesa: 165074

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de actionare	electric
Principiul de etansare	slab
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Actionare manuala	cu blocare
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	pilotat
Funcție de ventil	3/2 normal inchis monostabil
Presiune de lucru	0.25 MPa...1.6 MPa 2.5 bar...16 bar
Suprapunere	suprapunere pozitiva
Valoare C	7.3 l/sbar
b-valoare	0.28
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1600 l/min
Ciclu de lucru	100%
Caracteristici bobina	24 V CC: 2,5 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Directia de curgere	nu este reversibil
Greutate produs	223 g
Conector pneumatic 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8

Caracteristica	Valoare
Conector pneumatic 3	G1/8
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Conector electric	Formular C Stecker conform DIN EN 175301-803
Afisarea starii semnalului	cu accesorii
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune