

# Cilindru plat DZH-40- -PPV-A-S6

Numar piesa: 16532

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                             | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cursa                                                      | 1 mm...1000 mm                                                     |
| Ø piston                                                   | 40 mm<br>diametru echivalent                                       |
| Unghi de rotatie max. a tijei de piston +/-                | 1.4 grd                                                            |
| Amortizare                                                 | Amortizare pneumatica, reglabila bilateral                         |
| Pozitie de instalare                                       | orice                                                              |
| Mod de functionare                                         | cu dubla actiune                                                   |
| Structura constructiva                                     | Piston<br>Tija de piston                                           |
| Detectarea pozitiei                                        | pentru senzor de proximitate                                       |
| Variante                                                   | Garnituri termorezistente max. 120 °C                              |
| Siguranta la rasucire/ghidaj                               | Piston oval                                                        |
| Presiune de lucru                                          | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                               |
| Mediu de operare                                           | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                       | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS                                         | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Temperatura ambianta                                       | 0 °C...120 °C                                                      |
| Lungime de amortizare                                      | 21 mm                                                              |
| Cuplu de torsiune max. siguranta la rasucire               | 1.2 Nm                                                             |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 633 N                                                              |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 754 N                                                              |
| Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm                    | 40 g                                                               |
| Greutate de baza la o cursa de 0 mm                        | 820 g                                                              |
| Tipul de montare                                           | cu filet interior<br>cu accesorii<br>optional:                     |
| Conexiune pneumatica                                       | G1/4                                                               |
| Nota privind materialele                                   | Conform RoHS                                                       |
| Material capac                                             | Aluminiu                                                           |
| Material garnituri                                         | TPE-U (PU)                                                         |
| Material carcasa                                           | Aluminiu                                                           |

| Caracteristica          | Valoare          |
|-------------------------|------------------|
| Material tija de piston | otel aliaj inalt |