

# Robinet cu bila

## VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T

Numar piesa: 1686648

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                   | Valoare                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structura constructiva           | Robinet cu bila cu 2 cai                                                                                                                          |
| Tip de actionare                 | mecanic                                                                                                                                           |
| Principiul de etansare           | slab                                                                                                                                              |
| Pozitie de instalare             | orice                                                                                                                                             |
| Tipul de montare                 | Instalarea liniei                                                                                                                                 |
| Conectare armatura               | Rp2 1/2                                                                                                                                           |
| Indicatorul pozitiei de comutare | Directia fantei = directia de curgere                                                                                                             |
| Model de gaurire a flansei       | F07<br>F10                                                                                                                                        |
| Ø interior                       | 65 mm                                                                                                                                             |
| Dimensiunea nominala DN          | 65                                                                                                                                                |
| Funcție de ventil                | 2/2                                                                                                                                               |
| Actionare manuala                | fara                                                                                                                                              |
| Directia de curgere              | reversibil                                                                                                                                        |
| Presiune nominala armatura PN    | 63                                                                                                                                                |
| Cuplu de actionare               | 78 Nm                                                                                                                                             |
| Pe baza standardului             | DIN 3202-M3<br>EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                                             |
| Mediu                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~-]<br>Gaze inerte<br>Apa - lipsa vapori de apa<br>lichide neutre<br>alte medii de curgere, la cerere |
| Temperatura medie                | -10 °C...200 °C                                                                                                                                   |
| Debit Kv                         | 507 m³/h                                                                                                                                          |
| Nota privind materialele         | Conform RoHS                                                                                                                                      |
| Conformitatea LABS               | VDMA24364 zona III                                                                                                                                |
| Material carcasa                 | otel inoxidabil inalt aliat                                                                                                                       |
| Cod material carcasa             | 1.4408                                                                                                                                            |

| Caracteristica                                     | Valoare                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Material garnituri                                 | PTFE<br>Ranforsat cu PTFE                                          |
| Material bila                                      | otel inoxidabil inalt aliat                                        |
| Numar material bila                                | 1.4408                                                             |
| Material arbore                                    | otel inoxidabil inalt aliat                                        |
| Cod material arbore                                | 1.4401                                                             |
| Greutate produs                                    | 9200 g                                                             |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune           |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele sub presiune      |
| Protectie la explozie                              | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 3 - stres intens de coroziune                                      |