

Robinet cu bila

VZBC-65-FF-16-22-F07-V4V4T

Numar piesa: 1692207

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai
Tip de actionare	mecanic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Carcasa inelara cu flansa filetata
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Model de gaurire a flansei	F07
Ø interior	64 mm
Dimensiunea nominala DN	65
Functie de ventil	2/2
Actionare manuala	fara
Directia de curgere	reversibil
Presiune nominala armatura PN	16
Cuplu de actionare	85 Nm
Pe baza standardului	EN 1092-1 ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~:] Gaze inerte Apa - lipsa vaporilor de apa lichide neutre alte medii de curgere, la cerere
Temperatura medie	-10 °C...200 °C
Debit Kv	507 m³/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Cod material carcasa	1.4408
Material garnituri	PTFE Ranforsat cu PTFE

Caracteristica	Valoare
Material bila	otel inoxidabil inalt aliat
Numar material bila	1.4408
Material arbore	otel inoxidabil inalt aliat
Cod material arbore	1.4401
Greutate produs	10000 g
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele sub presiune
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune