


Cablu de conectare KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Numar piesa: 170238

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 61076-2-101
Functii suplimentare	atribuirea pinilor specifica produsului
Denumirea liniei	cu accesorii
Frecventa de conectare	500
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub cu SW18 si cap randalinat
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	M9x0,5
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	7
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	6
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...50 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Rezistenta la supratensiune	2 kV
Ecranare	da
Lungime cablu	2 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	75 mm
Diametrul cablului	5.6 mm
Ansamblu cablu	8 x 0,24 mm ²

Caracteristica	Valoare
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.24 mm ²
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...80 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	1
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	negru