

Cilindru ghidat DFM-25-100-P-A-KF

Numar piesa: 170928

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Distanța la punctul de greutate al sarcinii utile față de placă cu jug xs	50 mm
Cursă	100 mm
Ø piston	25 mm
Modul de funcționare a unității de acționare	Jug
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele părți
Poziție de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructivă	Ghidaj
Detectarea poziției	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Viteza max.	0.8 m/s
Mod de funcționare	cu dubla acțiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a încăperii	Clasa 7 conform ISO 14644-1
Temperatura ambiantă	-5 °C...60 °C
Energia de impact în poziții de capăt	0.3 Nm
Forță max. Fy	863 N
Forță max. Fy statică	1060 N
Forță max. Fz	863 N
Forță max. Fz statică	1060 N
Moment max. Mx	29.35 Nm
Moment max. Mx static	36.04 Nm
Max. Moment My	16.83 Nm
Moment My static max.	20.67 Nm
Moment max. Mz	16.83 Nm
Moment Mz static max.	20.67 Nm
Sarcină maximă admisibilă a momentului Mx în funcție de cursă	3.81 Nm
Sarcină utilă max. în funcție de cursă la o distanță definită xs	86 N

Caracteristica	Valoare
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	247 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	295 N
Masa in miscare	863 g
Greutate produs	2080 g
Centrul de greutate al masei in miscare in functie de cursa	59.4 mm
Racorduri alternative	vezi desenul produsului
Conexiune pneumatica	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt