

# Cablu motor NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6

Numar piesa: 1450371

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Denumirea liniei                                     | fara ecranare                       |
| Conector electric 1, functie                         | Partea fieldbus                     |
| Conector electric 1, design                          | unghiular                           |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare              | Priza                               |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu               | drept                               |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare       | Sub-D                               |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire            | 9                                   |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate             | 6                                   |
| Conexiune electrica 2, functie                       | Pagina de control                   |
| Conectorare electrica 2, tip de racord               | Cablu                               |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare       | capat deschis                       |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare       | 6                                   |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate        | 6                                   |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                      | 0 V...72 V                          |
| Tensiune nominala de functionare CC                  | 24 V                                |
| Ecranare                                             | da                                  |
| Lungime cablu                                        | 7 m                                 |
| Proprietate cablu                                    | lant energetic adecvat              |
| Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri         | 62 mm                               |
| Diametrul cablului                                   | 6.2 mm                              |
| Ansamblu cablu                                       | 6 x 0,34 mm <sup>2</sup>            |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului      | 0.34 mm <sup>2</sup>                |
| Capete de conductori                                 | Manson adeziv                       |
| Tip de protectie                                     | IP65                                |
| Nota privind tipul de protectie                      | in stare asamblata                  |
| Temperatura ambianta                                 | -40 °C...80 °C                      |
| Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor | -5 °C...80 °C                       |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)     | conform directivei RoHS a UE        |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)   | conform reglementarilor RoHS din UK |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B2-L                      |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                        |

| Caracteristica                       | Valoare                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Material manta de cablu              | TPE-U (PUR)                      |
| Culoare manta de cablu               | gri                              |