

Cablu motor NEBM-S1W9-E- -Q5-LE6

Numar piesa: 1450741

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Denumirea liniei	fara ecranare
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	9
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	6
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	6
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	6
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...72 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Ecranare	da
Lungime cablu	1 m...25 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	62 mm
Diametrul cablului	6.2 mm
Ansamblu cablu	6 x 0,34 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.34 mm ²
Capete de conductori	Manson adeziv
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri