

# Ventil on/off HEE-D-MIDI-110

Numar piesa: 172960

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Structura constructiva                             | piston-glisant                                                            |
| Tip de actionare                                   | electric                                                                  |
| Principiul de etansare                             | slab                                                                      |
| Funcția de evacuare a aerului                      | nu se poate droseliza                                                     |
| Actionare manuala                                  | cu blocare                                                                |
| Tip de revenire                                    | arc mecanic                                                               |
| Tipul de comanda                                   | pilotat                                                                   |
| Funcție de ventil                                  | 3/2 normal inchis monostabil                                              |
| Presiune de lucru                                  | 0.25 MPa...1.6 MPa<br>2.5 bar...16 bar                                    |
| Suprapunere                                        | suprapunere pozitiva                                                      |
| Ciclu de lucru                                     | 100%                                                                      |
| Caracteristici bobina                              | 110 V CA: 50/60 Hz, putere de preluare 5,0 VA, putere de mentinere 3,7 VA |
| Fluctuatii de tensiune admise                      | +/- 10 %                                                                  |
| Mediu de operare                                   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte              |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda        | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)        |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                              |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                                              |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Temperatura medie                                  | -10 °C...60 °C                                                            |
| Temperatura ambianta                               | -10 °C...60 °C                                                            |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind joasa tensiune                              |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice                |
| Tipul de montare                                   | Instalarea liniei<br>cu accesorii                                         |
| Pozitie de instalare                               | orice                                                                     |
| Directia de curgere                                | nu este reversibil                                                        |
| Greutate produs                                    | 500 g                                                                     |
| Conector pneumatic 3                               | G1/4                                                                      |
| Clasa de puritate a aerului la iesire              | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte              |

| Caracteristica             | Valoare                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Conector electric          | Formular C<br>Stecker<br>conform DIN EN 175301-803 |
| Afisarea starii semnalului | cu accesorii                                       |
| Material garnituri         | NBR                                                |
| Material carcasa           | Aluminiu turnat sub presiune                       |