

Flansa oscilanta SNCB-32-R3

Numar piesa: 176944

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	32
Pe baza standardului	ISO 15552
Variante	Protectie anticoroziune ridicata
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 1% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 1% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac exceptie placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii electrice si bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice. Metalele cu mai mult de 5% cupru ca aliaj component sunt excluse de la utilizare. Fac exceptie, placile cu circuite imprimate, cabluri, conectori electrice si bobinele. Metalele cu mai mult de 5% cupru, zinc sau nichel in masa sunt excluse de la utilizare. Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...90 °C
Sarcina admisibila maxima	1 kN
Greutate produs	100 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	Aluminiu turnat sub presiune cu capac de protectie
Material bolt	otel inoxidabil aliaj inalt
Material rulment	Material plastic
Material saiba	Otel galvanizat
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Material siguranta	Otel cu arc, galvanizat