

Cilindru standard DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R

Numar piesa: 1781067

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	160 mm
Ø piston	80 mm
Filet tije piston	M20x1,5
Amortizare	amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	ISO 15552
Capatul tije pistonului	Filet exterior
Structura constructiva	Piston Tija de piston Tub profilat
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Energia de impact in pozitii de capat	1.8 J
Lungime de amortizare	31 mm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	2721 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	3016 N
Masa in miscare	1424 g
Masa mobila la cursa de 0 mm	800 g
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	39 g
Greutate produs	4651 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	3131 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	95 g
Tipul de montare	cu filet interior cu accesorii optional:
Conexiune pneumatica	G3/8

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aluminiu turnat sub presiune, acoperit
Material garnitura de piston	TPE-U (PU)
Materialul pistonului	Aliaj de aluminiu forjat
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Material raclor etans tija piston	TPE-U (PU)
Material garnitura tampon	TPE-U (PU)
Material tampon piston	POM
Material teava cilindru	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material piulita	otel inoxidabil aliaj inalt
Material rulment	POM
Material suruburi cu brida	Otel galvanizat