

Senzor de proximitate SIES-Q8B-NS-S-L

Numar piesa: 178293

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Distanța nominala de functionare	1.5 mm
Distanța de comutare securizata	1.2 mm
Factori de reducere	Aluminiu = 0,45 Otel inoxidabil St 18/8 = 0,8 Cupru = 0,4 Alama = 0,55 Otel St 37 = 1,0
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Precizie de repetare	0.07 mm
Iesire de comutare	NPN
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Frecvența max. de comutare	3500 Hz
Frecvența max. de comutare CC	1500 Hz
Curent de iesire max.	200 mA
Cadere de tensiune	2 V
Rezistentă la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Ondulație remanentă	10 %
Curent fara sarcina	10 mA
Protecție la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	3 pini M8x1 Stecker
Dimensiune	8x8x59 mm
Tipul de montare	cu filet interior
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	12 g

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune cromat nichelat
Afisajul starii de comutare	LED galben
Tip de protectie	IP67
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Selectie informatii suplimentare despre senzor	Design special
Iesire electrica	NPN
Selectarea versiunii de senzor	Standard