

# Cartuş de blocare KP-20-1400

Numar piesa: 178458

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pozitie de instalare                        | orice                                                              |
| Tip de prindere cu directie de actiune      | bilateral<br>Prindere cu arc, eliberare cu aer comprimat           |
| Structura constructiva                      | Discuri de inclinare                                               |
| Variante                                    | tija de piston pe o parte                                          |
| Presiune de lucru                           | 1 MPa<br>10 bar                                                    |
| Presiune eliberata                          | 0.3 MPa<br>3 bar                                                   |
| material rotund care trebuie fixat          | 20 mm                                                              |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambianta                        | -10 °C...80 °C                                                     |
| Fora de mentinere statica                   | 1400 N                                                             |
| Greutate produs                             | 170 g                                                              |
| Material garnituri                          | NBR<br>TPE-U (PU)                                                  |
| Material arc                                | Otel de arcuri                                                     |
| Material carcasa                            | Aluminiu<br>anodizat                                               |
| Falci de prindere a materialului            | Alama                                                              |
| Materialul pistonului                       | POM                                                                |