

Racord de trecere QSMS-6

Numar piesa: 153377

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Latimea nominala	3.7 mm
Pozitie de instalare	orice
Design	Schott
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Greutate produs	9 g
Conector pneumatic 1	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Inel de eliberare de culoare	albastru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu, anodizat
Material inel detasabil	POM
Material piulita	Alama, nichelata
Material garnitura furtun	NBR
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt