

Ramificator multiplu QSLV6-G1/2-12

Numar piesa: 186262

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	6.3 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Principiul push-pull
Unitate de ambalare	1
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei Apa: filetul G este utilizabil doar cu inelul de etansare de tip OL ca accesoriu suplimentar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Cuplu de strangere nominal	26 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	205 g
Numar iesiri	6
Numar cabluri de alimentare	1
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1/2
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Inel de eliberare de culoare	albastru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PBT
Material surub tubular	Alama, nichelata
Material inel detasabil	POM

Caracteristica	Valoare
Material garnitura furtun	NBR
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt