


# Cablu de conectare KMP3-9P-08-5

Numar piesa: 18698

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                  | Valoare                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pe baza standardului                            | DIN 41652                     |
| Denumirea liniei                                | cu accesorii                  |
| Frecventa de conectare                          | 50                            |
| Greutate produs                                 | 425 g                         |
| Conector electric 1, functie                    | Partea fieldbus               |
| Conector electric 1, design                     | unghiular                     |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare         | Priza                         |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu          | inclinat                      |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare  | Sub-D                         |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire       | 9                             |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate        | 9                             |
| Conexiune electrica 1, tip de montare           | 2x surub M3                   |
| Conexiune electrica 2, functie                  | Pagina de control             |
| Conectorare electrica 2, tip de racord          | Cablu                         |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare  | capat deschis                 |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare  | 10                            |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate   | 9                             |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                 | 0 V...30 V                    |
| Tensiune nominala de functionare CC             | 24 V                          |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C   | 3 A                           |
| Rezistenta la supratensiune                     | 1 kV                          |
| Lungime cablu                                   | 5 m                           |
| Proprietate cablu                               | Standard                      |
| Conditii de testare cablu                       | Conditii de testare la cerere |
| Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri      | 30 mm                         |
| Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri    | 75 mm                         |
| Diametrul cablului                              | 7.15 mm                       |
| Toleranta diametru cablu                        | ± 0,3 mm                      |
| Ansamblu cablu                                  | 10 x 0,34 mm <sup>2</sup>     |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului | 0.34 mm <sup>2</sup>          |
| Capete de conductori                            | taietura neteda               |

| Caracteristica                                       | Valoare                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tip de protecție                                     | IP65                                |
| Nota privind tipul de protecție                      | în stare asamblată                  |
| Temperatura ambiantă                                 | -25 °C...70 °C                      |
| Temperatura ambientală cu traseu mobil al cablurilor | -5 °C...70 °C                       |
| Temperatura de depozitare                            | -25 °C...75 °C                      |
| Marca CE (consultați Declarația de conformitate)     | conform directivei RoHS a UE        |
| Marca UKCA (consultați Declarația de conformitate)   | conform reglementărilor RoHS din UK |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B2-L                      |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                        |
| Nivel de poluare                                     | 3                                   |
| Material manta de cablu                              | PVC                                 |
| Culoare manta de cablu                               | gri                                 |
| Material carcasa                                     | PA                                  |
| Material garnituri                                   | NBR                                 |
| Material contacte de cuplare                         | Aliaj de cupru aurit                |