



## Modul ramificare PMBL-186-HP3-H

Numar piesa: 1609073

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimensiunea nominala DN                            | 54                                                            |
| Seria                                              | L                                                             |
| Pozitie de instalare                               | orice                                                         |
| Structura constructiva                             | Modul de ramificare                                           |
| Presiune de lucru                                  | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar                               |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune      |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele sub presiune |
| Mediu de operare                                   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:::-]                 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                  |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364 zona III                                            |
| Temperatura de depozitare                          | -10 °C...60 °C                                                |
| Siguranta alimentara                               | vedeti informatii detaliate despre material                   |
| Temperatura medie                                  | 5 °C...60 °C                                                  |
| Temperatura ambianta                               | 5 °C...60 °C                                                  |
| Conector pneumatic 3                               | G1                                                            |
| Conexiune pneumatica 4                             | G1                                                            |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                                  |
| Material garnituri                                 | NBR                                                           |
| Material carcasa                                   | Aliaj de aluminiu forjat                                      |