


Drosel de cale CRGRLA-M5-B

Numar piesa: 161403

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția de revenire a droselului
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Tip de actionare	manual
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	insurubabil
Debitul nominal normal in directia de strangulare	95 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur	77 l/min...95 l/min
Presiune de lucru	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Clasificarea maritima	acces certificat
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Pozitie de instalare	orice
Pivotabilitate	360 de grade / nu este permisa o rotire permanenta
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	165 l/min
Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min...150 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L

Caracteristica	Valoare
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura de depozitare	-10 °C...40 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Latimea nominala	2 mm
Cuplu de strangere max.	1.5 Nm
Cuplu de actionare admisibil surub de reglare	0.2 Nm
Greutate produs	10.2 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	FPM PVC
Material surub tubular	Otel aliaj inalt
Material surub de reglare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material racord oscilant	Otel inoxidabil aliaj inalt